

**TDKT 1505PDR, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$	0,21 mm
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	HELI3MILL
Váltólapka ISO kód	TDKT 1505PDR
Típus	ST1400

Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		