

**TDCT 1505PDR, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	TDCT 1505PDR
Sorozat	HELI3MILL
Előtolás f_z	0,2 mm
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,8 mm

Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		