

**SYHU 070400ADN, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 222517 INOX |
| GTIN | 7291075311839 |
| Árucikk kategória | 19A |

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,16 mm |
| Sorozat | DOVEIQMILL |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Lapkavastagság E | 4,76 mm |
| Geometria | ADN |
| Gyártó jelölése | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Váltólapka ISO kód | SYHU 070400ADN |
| Minőség | IC830 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | M |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |