

**SYHU 070400AD, IC882, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222518 S
GTIN	7291075450026
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Lapkavastagság E	4,76 mm
Geometria	ADN
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 070400AD IC882

Váltólapka ISO kód	SYHU 070400AD
Minőség	IC882
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		