

**SYHU 070400ADTN, IC810, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p, \max} = 4,6$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	DOVEIQMILL
Sarokrádiusz	0,8 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Geometria	ADTN
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810

Váltólapka ISO kód	SYHU 070400ADTN
Minőség	IC810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG	feltételesen alkalmas	270 m/min	K
GGG	alkalmas	220 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		