

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p, \max} = 4,6$  mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	DOVEIQMILL
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Geometria	ADN-MM
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Váltólapka ISO kód	SYHU 0704DN-MM

Minőség	IC808
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		