


**CCMT 09T308, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 80 m/min

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Forgácstörő	M3M
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Minőség	IC807
Gyártó jelölése	CCMT 09T308-M3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz