


**CCMT 09T302, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,06 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sorozat	ISOTURN

Minőség	IC807
Sarokrádiusz	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	F3M
Gyártó jelölése	CCMT 09T302-F3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz