

**DCMT 11T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,15 - 2 mm
Forgácstörő	F3P
Minőség	IC807
Sorozat	ISOTURN
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Gyártó jelölése	DCMT 11T304-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz