

**DCMT 11T308, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Fogásmélység a_p	0,8 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	M3M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Sarokrídus	0,8 mm
Szersámanyag	HM
Minőség	IC807
Sorozat	ISOTURN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Gyártó jelölése	DCMT 11T308-M3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz