

**VCMT 160404, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fő felhasználás	M
Minőség	IC807
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	F3M
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min

Fogásmélység a _p	0,1 - 1,8 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sorozat	ISOTURN
Gyártó jelölése	VCMT 160404-F3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz