

**DCMT 11T308, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,8 - 3 mm
Sorozat	ISOTURN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Forgácstörő	M3P
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	IC807
Szerszámananyag	HM
Gyártó jelölése	DCMT 11T308-M3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz