


**CNMG 120404, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	F3P
Minőség	IC8150
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,5 mm
Gyártó jelölése	CNMG 120404-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz