


**CNMG 120408, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácstörő	F3P
Minőség	IC8150
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Gyártó jelölése	CNMG 120408-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz