

**CNMG 120404, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	F3M
Minőség	IC6025
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min

Sarokrídusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	CNMG 120404-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz