


**CNMG 120412, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácstörő	M3P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	IC8150
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Cserék / élek száma	4

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Sarokrídusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Fő felhasználás	P
Gyártó jelölése	CNMG 120412-M3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz