

**DNMG 150608, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	F3M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Minőség	IC6015
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Gyártó jelölése	DNMG 150608-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz