


**WNMG 080408, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,4 - 2,5 mm
Előtolás f	0,08 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	F3P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408

Minőség	IC8150
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	WNMG 080408-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz