

**WNMG 080404, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	IC6025
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	F3M
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Gyártó jelölése	WNMG 080404-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz