

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség  $a_p = 6 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 63 \text{ mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	218564 63
GTIN	4045197462466
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219950 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \text{ max}}$	10,5 mm
Gallérhossz $L_1$	15 mm

Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	3
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2