

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 6 mm, Ø D: 125mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218564 125
GTIN	4045197462497
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219950 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Effektív élek száma Z <sub>eff</sub>	6
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	23,7 mm
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2