

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	159 mm
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Vágóélek száma Z	6
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Sorozat	HELI3MILL
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Interpolációs marás $a_p$	3,7 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	833,9 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,9 fok
Gyártó jelölése	HM390 FTD D080-6-27-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------