



HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Zeff: 40/1mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XNMU130608
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Gallér Ø d ₁	21 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	1
Sarokletörés szöge	90 fok
Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Kinyúlási hossz L ₁	47 mm
Váltólapkák száma	2
Horonymagasság a _p	18 mm

Vágóél Ø D _c	40 mm
Gyártó jelölése	ETS D40-18-W32-XN13
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------