

**HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

**Műszaki leírás**

Váltólapkák száma	4
Effektív élek száma $Z_{eff}$	2
Gallér Ø $d_1$	27 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	58 mm
Vágóél Ø $D_c$	48 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU130608
Horonymagasság $a_p$	22 mm
Sarokletörés szöge	90 fok

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Gyártó jelölése	ETS D48-22-W32-XN13
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------