

**HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227712 160/7 |
| GTIN | 7291075311259 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|---|----------|
| Felfogó furat Ø | 40 mm |
| Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$ | 45 mm |
| Vágóél Ø D_c | 160 mm |
| Sorozat | HELISLOT |
| Teljes hossz L_{ges} | 60 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Effektív élek száma Z_{eff} | 7 |
| Váltólapkák száma | 14 |
| Gallérhossz L_1 | 44 mm |
| Horonyszélesség a_p | 18 mm |
| Gyártó jelölése | FDN D160-18-40-XN13 |
| Szárkivitel | furattal |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |

Tartozék

| | |
|-----------------------|----------|
| Szorítócsavar Típus 1 | 229697 1 |
|-----------------------|----------|