



HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	8
Felfogó furat Ø	40 mm
Váltólapkák száma	16
Sorozat	HELISLOT

Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	53 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	200 mm
Horonyszélesség a_p	20 mm
Gyártó jelölése	FDN D200-20-40-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------