



## HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 125/6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

### Műszaki leírás

Váltólapkák száma	12
Felfogó furat Ø	40 mm
Sorozat	HELISLOT
Horonyszélesség $a_p$	16 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	6

Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	20 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	33 mm
Gyártó jelölése	SDN D125-16-40-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------