

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	26 mm
Vágóél Ø $D_c$	200 mm
Sorozat	HELISLOT
Felfogó furat Ø	50 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	59 mm

Effektív élek száma $Z_{eff}$	8
Horonyszélesség $a_p$	20 mm
Váltólapkák száma	16
Gyártó jelölése	SDN D200-20-50-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------