


**HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	5
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapkák száma	10
Sorozat	HELISLOT
Vágóél Ø D_c	80 mm

Felfogó furat \emptyset	22 mm
Gallérhossz L_1	27 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	22,5 mm
Horonyszélesség a_p	12 mm
Gyártó jelölése	FDN D080-12-22-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------