

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	6
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	25 mm
Váltólapkák száma	12
Vágóél Ø D_c	100 mm
Felfogó furat Ø	32 mm

Teljes hossz L_{ges}	16 mm
Sorozat	HELISLOT
Horonyszélesség a_p	12 mm
Gyártó jelölése	SDN D100-12-32-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------