

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 12 mm, Ø D: 50mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218567 50 |
| GTIN | 4045197530479 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219984 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------|
| Hozzávaló váltólapka | SNHX |
| Gallér Ø d ₁ | 32 mm |
| Vágóél Ø D _c | 50 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Effektív élek száma Z_{eff} | 2 |
| Maximális bemarási mélység $a_{e \text{ max}}$ | 8,5 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 50 mm |
| Felfogó furat \varnothing | 16 mm |
| Gallérhossz L_1 | 15 mm |
| Váltólapkák száma | 4 |
| Szárkivitel | furattal |
| belső hűtés | nem |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Váltólapka ISO kód | SN.. 1207 |
| Váltólapka csavar készlet | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219984 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm | 211750 2,2 |