

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség $a_p = 6\text{ mm}$, $\varnothing D: 160\text{ mm}$** 

Rendelési adatok

Rendelés száma	218564 160
GTIN	4045197462503
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219950 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró $\varnothing D = 200\text{ mm}$ -ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	41,2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm

Felfogó furat \varnothing	40 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	8
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Gallér $\varnothing d_1$	70 mm
Váltólapkák száma	16
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2