

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 12 mm, Ø D: 63mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218567 63
GTIN	4045197530486
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219984 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SNHX
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	10,5 mm

Gallérhossz L_1	15 mm
Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219984