

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 14 mm, Ø D: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218568 80
GTIN	4045197530592
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

Sík horonyfenék eléréséhez kérjük, semleges, balos és jobbos váltólapkákat használjon, és a semleges lapkát a középső lapkafészek sorra szerelje.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	20 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Gallérhossz L_1	15 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2