

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség  $a_p = 8 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 100 \text{ mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	218565 100
GTIN	4045197530264
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219978 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzóval a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	5
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Maximális bemarkoló mélység $a_{e \text{ max}}$	24,2 mm

Gallér Ø d <sub>1</sub>	48 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 12045
Váltólapka csavar készlet	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219978
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP