

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 16 mm, Ø D: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218569 160
GTIN	4045197530677
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

Sík horonyfenék eléréséhez kérjük, semleges, balos és jobbos váltólapkákat használjon, és a semleges lapkát a középső lapkafészek sorra szerelje.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Gallér Ø d ₁	70 mm
-------------------------	-------

Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Felfogó furat \varnothing	40 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	5
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	41,2 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapkák száma	15
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219984
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2