

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 10 mm, Ø D: 80mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 218566 80     |
| GTIN              | 4045197530370 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hozzávaló váltólapka          | SNHX  |
| Effektív élek száma $Z_{eff}$ | 4     |
| Felfogó furat Ø               | 22 mm |
| Gallérhossz $L_1$             | 15 mm |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$ | 20 mm                 |
| Teljes hossz $L_{ges}$                  | 50 mm                 |
| Vágóél $\varnothing D_c$                | 80 mm                 |
| Gallér $\varnothing d_1$                | 40 mm                 |
| Váltólapkák száma                       | 8                     |
| Szárkivitel                             | furattal              |
| belső hűtés                             | nem                   |
| Szerszámcsere                           | PowerCard             |
| Váltólapka ISO kód                      | SN.. 1205             |
| Váltólapka csavar készlet               | 219983 (IP15; 2,2 Nm) |
| Termék fajtája                          | Tárcsamaró            |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm   | 211750 2,2  |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219983      |