

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 8 mm, Ø D: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218565 50
GTIN	4045197530240
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219978 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Gallérhossz L ₁	15 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm

Gallér $\varnothing d_1$	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	8,5 mm
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 12045
Váltólapka csavar készlet	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219978