

Koken**Csavar- / anyakihajtó, Kulcsnyíláshoz: 24mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082890 24 |
| GTIN | 4991644083152 |
| Árucikk kategória | 04D |

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------|
| Hossz | 42 mm |
| Alkalmazható csavarhoz | M16 |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Kulcsnyíláshoz | 24 mm |
| Profil oldali Ø | 32 mm |

Termék fajtája

Anyacsavar kihajtó