

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 10 mm, Ø D: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218566 100
GTIN	4045197530387
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	24,2 mm
Gallér Ø d_1	48 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Effektív élek száma Z_{eff}	5
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP