

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 8 mm, Ø D: 63mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218565 63
GTIN	4045197530745
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219978 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Gallér Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Effektív élek száma Z <sub>eff</sub>	3
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm

Hozzávaló váltólapka	SNHX
Gallérhossz $L_1$	15 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	10,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 12045
Váltólapka csavar készlet	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219978
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP