

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 12 mm, Ø D: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218567 100
GTIN	4045197530509
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219984 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	24,2 mm
Vágóél Ø $D_c$	100 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	5
Gallér $\varnothing d_1$	48 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219984
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2