



## TANGGRIP TAG N-C forgácsoló betétek, IC1010, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Árucikk kategória	26A

### Leírás

**Kivitel:**

Forgácsoló kialakított védő leélezéssel. A legjobb választás ISO-P-hez. Közepes és nagy előtolások.

**Felhasználás:**

Le- és beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

273610 – 273614 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Sarokrádiusz R	0,24 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,04 mm

Sorozat	TANGGRIP-PL
Gyártó jelölése	TAG N4C IC1010
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC1010
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz