



TANGGRIP TAG N-MF forgácsoló betétek, IC1030, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 3,05/0,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273634 3,05/0,2
GTIN	7291075325782
Árucikk kategória	26A

Leírás

Kivitel:

Forgácsoló védő leélezéssel. Univerzálisan ISO-P-hez és ISO-M-hez. Közepes előtolásokhoz.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610 – 273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3,05 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Előtolás f	0,06 - 0,18 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Sorozat	TANGGRIP-PL
Gyártó jelölése	TAG N3MF IC1030
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC1030
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergáláshoz