



## TANGGRIP TAG N-MF forgácsoló betétek, IC1010, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Árucikk kategória	26A

### Leírás

**Kivitel:**

Forgácstörő védő leélezéssel. Univerzálisan ISO-P-hez és ISO-M-hez. Közepes előtolásokhoz.

**Felhasználás:**

Le- és beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

273610 – 273614 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Sarokrádiusz R	0,25 mm
Előtolás f	0,07 - 0,22 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Sorozat	TANGGRIP-PL
Gyártó jelölése	TAG N4MF IC1010
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC1010
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergáláshoz