



## TANGGRIP TAG N-LF forgácsoló betétek, IC5400, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 3,05/0,2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273642 3,05/0,2
GTIN	7291075325690
Árucikk kategória	26A

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsstörő. Lágyan vág. Kisebb előtolások.

**Felhasználás:**

Le- és beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

273610 – 273614 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3,05 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Előtolás f	0,04 - 0,1 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,04 mm

Sorozat	TANGGRIP-PL
Gyártó jelölése	TAG N3LF IC5400
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	LF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC5400
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergáláshoz