



TANGGRIP TAG N-LF forgácsoló betétek, IC5400, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 2/0,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Árucikk kategória	26A

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácsoló. Lágyan vág. Kisebb előtolások.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610 – 273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	2 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Előtolás f	0,03 - 0,08 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,04 mm

Sorozat	TANGGRIP-PL
Gyártó jelölése	TAG N2LF IC5400
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	LF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC5400
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergáláshoz