



HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornycsúcsok és T-hornycsúcsok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolható fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciójának köszönhetően. Négyzetes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	31,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	95 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU090408
Hornymagasság a _p	10,8 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Effektív él szám Z _{eff}	2
Gallér Ø d ₁	16 mm
Váltólapkák száma	4

Kinyúlási hossz L ₁	41 mm
Gyártó jelölése	ETS D32-11-W20-XN09
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---------------------------------------------	----------