



## HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyzetes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

### Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XNMU090408
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	31,7 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	45 mm
Horonymagasság a <sub>p</sub>	13,8 mm
Effektív élek száma Z <sub>eff</sub>	2
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Váltólapkák száma	4
Gallér Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Gyártó jelölése	ETS D32-14-W32-XN09
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 3	229695 3
--	----------