



HELISLOT T-horonymaró, Weldon szár, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Sarokletörés szöge	90 fok
Kinyúlási hossz L_1	41 mm
Gallér Ø d_1	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	105 mm
Vágóél Ø D_c	31,7 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU090408
Effektív élek száma Z_{eff}	2
Szár Ø D_s h6	25 mm
Váltólapkák száma	4

Horonymagasság a _p	10,8 mm
Gyártó jelölése	ETS D32-11-W25-XN09
Szárkivitel	Weldon szár
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------